

PRYOR

Garnitura udarnih črk, 26-delna Dotstress A – Z, Višina pisave: 5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085442 5
GTIN	5022044018259
Razred artikla	08W

Opis

Izvedba:

Ročni udarni žigi Low stress Dotstress z graviranim radijem, pri čemer je površina materiala izpostavljena najmanjšim obremenitvam.

Iz zelo žilavega in trdega jekla, s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.

Običajna pisava; to pomeni, da je vtisnjeni znak na obdelovancu neposredno čitljiv.

Visokozmogljivi precizni žigi, kemično nikljani, najdaljša življenjska doba.

Uporaba:

Za označevanje materialov **s trdoto do 1200 N/mm².**

Rezervni del:

Posamične udarne številke najdete pod art. 085411, vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085411, vel. 3/1.

Posamične udarne črke najdete pod art. 085431, vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085431, vel. 3/A.

Napotek:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.

Tehnični opis

celotna dolžina	70 mm
Debelina držala	9,5
Vrsta izdelka	Ročni udarni žig

Pribor

Držala za udarne žige Tip GRIP	085475 GRIP
--------------------------------	-------------