



Vpenjalni čep, oblika A Plemenito jeklo, Ø D: 12 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370041 12
GTIN	2050001877772
Razred artikla	37K

Opis

Izvedba:

Brušeno in kolsterizirano® plemenito jeklo.

Uporaba:

Pozicioniranje obdelovancev s priležno mero.

Primeren kot noga ali kaljeni prislon za priprave.

Zunanji Ø d_{n6} : 12 mm

Dolžina 1: 15 mm

Dolžina vratu L_2 : 12 mm

Navoj M: M4

Tehnični opis

Dolžina 1	15 mm
Zunanji Ø D	12 mm
Navoj M	M4
Dolžina vratu L_2	12 mm
Zunanji Ø d_{n6}	12 mm
Vrsta izdelka	Sistem za vpenjanje naprave

