

**Vpenjalni čep, oblika C Ploščato jeklo, Ø D: 40 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370042 40
GTIN	2050001875396
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

Jeklo, v celoti kaljene in brušene.

Uporaba:

Pozicioniranje obdelovancev s priležno mero.

Tolerance in razdalja med izvrtinami se lahko premostijo.

Zunanji Ø d_{n6} : 40 mm

Dolžina 1: 40 mm

Dolžina vratu L_2 : 40 mm

Navoj M: M6

Tehnični opis

Navoj M	M6
Dolžina vratu L_2	40 mm
Zunanji Ø D	40 mm
Dolžina 1	40 mm
Zunanji Ø d_{n6}	40 mm
Vrsta izdelka	Sistem za vpenjanje naprave

