



Merilnik temperature in pretoka, Tip: 405I



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474186 405I
GTIN	4029547014260
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Kompaktne merilne naprave, optimizirane za pametne telefone. Vsi merilni podatki se prenesejo neposredno na brezplačno aplikacijo Smart Probes App (sistemske zahteve: iOS 8.3 oz. Android 4.3 ali novejši/Bluetooth 4.0), nato pa si te lahko ogledate na mobilnem telefonu, jih protokolirate in jih zatem posredujete po e-pošti.

- **Sočasen prikaz do šest Smart Probes.**
- **Brezžično odčitavanje izmerjenih vrednosti prek mobilnega telefona.**
- **Prikaz sprememb izmerjenih vrednosti v grafu ali preglednici.**
- **Merilna poročila se lahko nadomestijo s fotografijami.**

Termo-anemometer z upravljanjem prek pametnega telefona. Merjenje hitrosti zraka, volumnskega toka in temperature. Preprosta konfiguracija dimenzij in geometrije prereza kanala za določanje volumnskega toka. Izvlečljiva teleskopska cev dolžine do 400 mm.

Obseg dobave:

Vklj. s 4 baterijami art. 081561 vel. LR3 in poročilom o kalibriranju.

Napotek:

Druge naprave Smart Probes (termometer, termometer s kleščami, diferencialni merilnik tlaka in visokotlačni merilnik tlaka) po ponudbi.

Tehnični opis

Dolžina	200 mm
Višina	41 mm
Širina	30 mm
Merilno območje temperature	-20 - 60 °C
Merilno območje za hitrost zraka	0 - 30 m/s
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Število vključenih baterij	4
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Merilnik temperature in pretoka toka

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3

081561 LR3