

**Vpenjalni čep, oblika D Ploščato plemenito jeklo, Ø D: 12 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370047 12
GTIN	2050001887290
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

Brušeno in kolsterizirano® plemenito jeklo.

Uporaba:

Pozicioniranje obdelovancev s priležno mero.

Tolerance in razdalja med izvrtinami se lahko premostijo.

Zunanji Ø d_{n6}: 8 mm

Dolžina 1: 8 mm

Dolžina vratu L₂: 12 mm

Navoj M: M4

Tehnični opis

Zunanji Ø D	12 mm
Dolžina vratu L ₂	12 mm
Navoj M	M4
Dolžina 1	8 mm
Zunanji Ø d _{n6}	8 mm