

**Vpenjalni nastavek narebrena, zunanji navoj, Navoj M: M10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370057 M10
GTIN	2050001879875
Razred artikla	37K

**Opis****Izvedba:**

- Telo iz poboljšane jekla in fosfatirano.
- Krogla je zavarovana, da se ne more zavrteti.

Krogla iz karbidne trdine.

Z zunanjim navojem.

**Uporaba:**

Kot prslon, naležna površina ali pritisni kos v gradnji priprav.

**Napotek:**

Možnost kombiniranja z obračalnimi vpenjalniki art. 370085–370086 ali vpenjalnimi kavli art. 370073 in 370074.

**Tehnični opis**

Zunanji Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
Dolžina l	18 mm
Navoj M	M10
Zunanji Ø D	20 mm

Dolžina vratu $L_2$	10 mm
maksimalna obremenljivost (statična)	25 kN
Vrsta izdelka	Premicna podpora