

**Vpenjalni nastavek ravna, notranji navoj, Navoj M: M3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370058 M3
GTIN	2050001879318
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

- Telo iz poboljšane jekla in fosfatirano.
- Krogla je zavarovana, da se ne more zavrteti.

Krogla iz karbidne trdine.

Z notranjim navojem.

Uporaba:

Kot prslon, naležna površina ali pritisni kos v gradnji priprav.

Napotek:

Možnost kombiniranja z obračalnimi vpenjalniki art. 370085–370086 ali vpenjalnimi kavli art. 370073 in 370074.

Tehnični opis

Dolžina vratu L ₂	3,5 mm
Zunanji Ø D	12 mm
Dolžina 1	11 mm
Navoj M	M3

Zunanji \varnothing D ₁	7,2 mm
maksimalna obremenljivost (statična)	10 kN
Vrsta izdelka	Premicna podpora