

**Vpenjalni nastavek narebrena, notranji navoj, Navoj M: M4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370059 M4
GTIN	2050001877215
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

- Telo iz poboljšane jekla in fosfatirano.
- Krogla je zavarovana, da se ne more zavrteti.

Krogla iz karbidne trdine.

Z notranjim navojem.

Uporaba:

Kot prslon, naležna površina ali pritisni kos v gradnji priprav.

Napotek:

Možnost kombiniranja z obračalnimi vpenjalniki art. 370085–370086 ali vpenjalnimi kavli art. 370073 in 370074.

Tehnični opis

Navoj M	M4
Dolžina vratu L ₂	4,4 mm
Zunanji Ø D	18 mm
Dolžina l	17 mm

Zunanji $\varnothing D_1$	10,5 mm
maksimalna obremenljivost (statična)	25 kN
Vrsta izdelka	Premicna podpora