

**Vpenjalni nastavek narebrena, notranji navoj, Navoj M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370059 M5
GTIN	2050001888273
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

- Telo iz poboljšane jekla in fosfatirano.
- Krogla je zavarovana, da se ne more zavrteti.

Krogla iz karbidne trdine.

Z notranjim navojem.

Uporaba:

Kot prslon, naležna površina ali pritisni kos v gradnji priprav.

Napotek:

Možnost kombiniranja z obračalnimi vpenjalniki art. 370085–370086 ali vpenjalnimi kavli art. 370073 in 370074.

Tehnični opis

Dolžina vratu L ₂	6,3 mm
Zunanji Ø D	28 mm
Navoj M	M5
Zunanji Ø D ₁	20 mm

Dolžina 1	25 mm
maksimalna obremenljivost (statična)	90 kN
Vrsta izdelka	Premicna podpora