

Garant**GARANT Softcut® rezkar za posnemanje robov MTC, z izvrtino, Kot γ : 60stopinj****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215152 60
GTIN	4045197801012
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Robusten natični rezkar za posnemanje robov. Z več strani zaščiteni ležišča obračalnih ploščic za utrditev rezil in absorpcijo navpičnih in radialnih sil.

Uporaba:

Za velike posnete robove v jeklarstvu. Izredno primeren za grobo in polgrobo obdelavo.

Napotek:

Dosežejo se površine brez stopnic.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

dosegljiva dolžina posnetja l	29,5 mm
Kot γ	60 stopinj
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	3

dosegljiva višina posnetja h	24,3 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.T 1805..
dosegljiva širina posnetja b	14 mm
minimalni \varnothing D	35 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219808 (15IP; 3,8 Nm)
maksimalni \varnothing D_1	64 mm
Serija	Softcut®
Podajanje na zob pri h_{maks}	0,12 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	6
Izvedba držala	z izvrtino
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219808
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP