

**Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni DigiCrimp, dvokomponentni ročaji, Tip: 0,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729530 0,5
GTIN	4049002056956
Razred artikla	73T

Opis**Izvedba:**

Zanesljivo stiskanje s prisilno zaporo in sinhroniziranim primikom stiskalnih trnov. Nastavljanje primika stiskalnih trnov v korakih po 0,01 mm (nastavitev v mm in colah) in odčitavanje na digitalnem prikazovalniku. Preverjanje osnovne nastavitve s priloženim merilnim trnom. Funkcija vnovičnega kalibriranja. Elektronski nadzor obrabljenosti s funkcijo opozarjanja. Različne funkcije za nastavljanje. Možnost uporabe pozicionerjev Rennsteig in MIL.

Uporaba:

Stiskalne klešče za obrnjene kontakte (moške in ženske) z geometrijo stiskanja kot MIL.

Obseg dobave:

Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni, v kovčku.

Tehnični opis

celotna dolžina	175 mm
za presek vodnika	0,03 - 0,5 mm ²
S prisilno zaporo	da
digitalni prikaz	da
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče

