

**Element Weldon z izravnavo, dolgi, Za nazivni Ø: 11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	335725 11
GTIN	4045197801562
Razred artikla	32P

**Opis****Izvedba:**

Kaljeno in brušeno cilindrično držalo s **hitro vpenjalno spojko**. Notranji 4-kotnik za vpenjanje navojnega svedra oz. prenos vrtilnega momenta. Vpenjalni mehanizem preprečuje, da bi se navojni sveder izvlekel.

Izravnavo dolžine na vlek in pritisk 0,2 mm prek izravnalnega elementa. Element Weldon se v pne prek prijemalne površine ali prek izravnalnega elementa.

**Prednosti:**

- **Cenovno ugodna rešitev.**
- **Čvrsta, ozka izvedba.**
- **Različne vpenjalne in previsne dolžine.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje navojnih svedrov idr. v glavo Weldon.

**Dodatni pribor:**

Izravnalni element art. 335730.

**Napotek:**

Funkcija minimalne izravnave **le** v kombinaciji z art. 300415 in 335730. Pri standardni glavi Weldon možno le togo vpetje, glejte art. 335740.

**Tehnični opis**

Dolžina nastavljanja V	10 mm
Vpenjalno območje d	11 mm
Prevesna dolžina A	152 mm
Zunanji Ø D	20 mm
Celotna dolžina L	150 mm

Vrsta izdelka

Glava za vrezovanje navoja