

**Element Weldon z izravnavo, dolgi, Za nazivni Ø: 7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	335725 7
GTIN	4045197801609
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

Kaljeno in brušeno cilindrično držalo s **hitro vpenjalno spojko**. Notranji 4-kotnik za vpenjanje navojnega svedra oz. prenos vrtilnega momenta. Vpenjalni mehanizem preprečuje, da bi se navojni sveder izvlekel.

Izravnavo dolžine na vlek in pritisk 0,2 mm prek izravnalnega elementa. Element Weldon se vgne prek prijemalne površine ali prek izravnalnega elementa.

Prednosti:

- **Cenovno ugodna rešitev.**
- **Čvrsta, ozka izvedba.**
- **Različne vpenjalne in previsne dolžine.**

Uporaba:

Za vpenjanje navojnih svedrov idr. v glavo Weldon.

Dodatni pribor:

Izravnalni element art. 335730.

Napotek:

Funkcija minimalne izravnave **le** v kombinaciji z art. 300415 in 335730. Pri standardni glavi Weldon možno le togo vpetje, glejte art. 335740.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	16 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Vpenjalno območje d	7 mm
Prevesna dolžina A	139 mm
Celotna dolžina L	148 mm

Vrsta izdelka

Glava za vrezovanje navoja