


**Element Weldon, togi, Za nazivni Ø: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	335740 4
GTIN	4045197801326
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

Kaljeno in brušeno cilindrično držalo s **hitro vpenjalno spojko**. Notranji 4-kotnik za vpenjanje navojnega svedra oz. prenos vrtilnega momenta. Vpenjalni mehanizem preprečuje, da bi se navojni sveder izvlekel.

Dve prijemalni površini, zamaknjeni za 180° in 10 mm.

Prednosti:

- **Cenovno ugodna rešitev.**
- **Čvrsta, ozka izvedba.**
- **Različne vpenjalne in previsne dolžine.**

Uporaba:

Za vpenjanje navojnih svedrov idr. v glavo Weldon.

Tehnični opis

Vpenjalno območje d	4 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Zunanji Ø D	12 mm
Prevesna dolžina A	36 mm
Celotna dolžina L	49 mm
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

