

Garant**Transportni voziček za evro zaboje, Tip: TNB1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918558 TNB1
GTIN	4045197801746
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija. Ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Primerno za:

Evro zaboji art. 963378, 963379, 963380, v vel. NB10–NB80.

Lakiranje:

Srebrna, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Masa	9,6 kg
Globina	400 mm
Maksimalna nosilnost	250 kg

Material koles	Poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi.
Ø koles	125 mm
Višina	910 mm
Širina	790 mm
Višina naležnega okvirja	180 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički z ročajem

Pribor

Evro zabojimoder Tip NB20	963379 NB20
Evro-zabojsiv Tip NB31	963380 NB31
Evro-zabojsiv Tip NB80	963380 NB80
Evro zabojirdeč Tip NB42	963378 NB42
Evro zabojimoder Tip NB14	963379 NB14
Evro-zabojsiv Tip NB14	963380 NB14
Evro zabojirdeč Tip NB20	963378 NB20
Evro zabojirdeč Tip NB70	963378 NB70
Evro-zabojsiv Tip NB15	963380 NB15
Evro-zabojsiv Tip NB55	963380 NB55
Evro zabojirdeč Tip NB14	963378 NB14
Evro zabojirdeč Tip NB10	963378 NB10
Evro-zabojsiv Tip NB33	963380 NB33
Evro zabojimoder Tip NB42	963379 NB42
Evro-zabojsiv Tip NB42	963380 NB42
Evro zabojimoder Tip NB10	963379 NB10
Evro-zabojsiv Tip NB20	963380 NB20
Evro-zabojsiv Tip NB34	963380 NB34
Evro-zabojsiv Tip NB24	963380 NB24

Evro-zabojsiv Tip NB70	963380 NB70
Evro-zabojsiv Tip NB10	963380 NB10
Evro zabojimoder Tip NB70	963379 NB70
Evro-zabojsiv Tip NB50	963380 NB50