



Preizkuševalnik napetosti in toka, Tip: 755-1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	473220 755-1
GTIN	4029547013928
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovano ohišje iz umetne mase z obročem proti drsenju, gumiranim območjem za prijemanje in držalom za merilne konice. **Popolnoma avtomatično merjenje toka, napetosti in upornosti.** Zamenljive merilne konice. Vgrajena svetilka za osvetlitev merilnega mesta.

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za profesionalno preizkušanje napetosti in polarnosti ter merjenje toka. Primeren za uporabo v obrti ter elektrotehniki, v industriji, pri vzdrževanju in popravilih (iskanje napak).

Standard:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijami art. 081561 vel. LR3, merilnimi konicami in nastavki za merilne konice.

Tehnični opis

Preverjanje prevodnosti	da
Upor	1 Ω – 100 k Ω
Obseg prikaza	4000
Razsvetljava merilnega mesta	da
Izmenični tok AC	0,1 - 200 A
Vrsta IP-zaščite	IP 64
Kalibriranje	I4
Enosmerna napetost DC	6 V - 600 V
Kategorija prenapetosti	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
luknjačev z držalom	6 V - 600 V
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Multimetri

Storitve

DAkS-kalibriranjeTokovne klešče Tip D	027060 D
KalibriranjeTokovnih klešč Tip D	027050 D

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
--	------------