



## Stranske ščipalne klešče za elektroniko, zrcalno polirane, koničasta glava, FW, Celotna dolžina: 115mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	726436 115
GTIN	4003773025122
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Zrcalno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluččenih koščkov kromirane prevleke. Čvrsti skoznji členek brez zračnosti. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje. Večkomponentne prevleke ročajev, črne/sive barve, električno prevodne. **Primerne za ESD.**

#### Uporaba:

Za natančno rezanje, npr. za elektroniko in finomehaniko.

#### Standard:

DIN ISO 9654

#### Material:

Jeklo za ležaje, induktivno kaljena rezila.

### Tehnični opis

Širina glave	11 mm
Za rezanje bakrene žice do Ø	0,3 - 1,3 mm
Za rezanje trde žice do Ø	0,3 - 0,5 mm
celotna dolžina	115 mm
Dolžina rezila	14 mm
Za rezanje srednje trde žice do Ø	0,3 - 1 mm

elektrostaticna lastnost	EGB/ESD
Rezalni rob	precizno posnetje rezalnih robov
Material	Jeklo za kroglične ležaje
Oblika glave	koničaste
Standard	DIN ISO 9654
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Površina	zrcalno polirane
Značilnost blagovnega imena	FW
Vrsta izdelka	Rezalne klešče