

**Garant****Stranske ščipalne klešče za umetne mase, zakrivljene 45°, KW, Celotna dolžina: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	725550 150
GTIN	4045197815668
Razred artikla	71B

**Opis****Izvedba:**

Rezila brez posnetega roba za zvezen rez brez grebenov. Glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase, z odpiralno vzmetjo.

Glava zakrivljena 45°.

**Uporaba:**

Za zvezno rezanje nalite umetne mase (**ni za kovino**).

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

**Tehnični opis**

celotna dolžina	150 mm
Rezalni rob	brez posnetja rezalnih robov
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina	polirane
Glava	zakrivljene 45°
Značilnost blagovnega imena	KW
z odpiralno vzmetjo	da

za umetne mase	da
nastavljivi omejljni vijak	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

---

**Pribor**

Vzmet za stranske ščipalne klešče za umetne mase Tip 135/160	725510 135/160
--------------------------------------------------------------	----------------