



## Digitalno pomično merilo za delavnico IP67 z merilnima konicama, Merilno območje: 300mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	415365 300
GTIN	2050001860118
Razred artikla	46P

### Opis

#### Izvedba:

Zelo velik, kontrasten LCD prikazovalnik. Višina števil 8 mm oz. 14 mm (od vel. 500 mm). Prednastavitev mer. Pomično merilo je neobčutljivo na vodo, hladilna sredstva, olje in prah.

#### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560, vel. CR2032.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, vel. USB2.

### Tehnični opis

Dolžina konic	100 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Točnost	0,03 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Ø nastavka za notranje merjenje	10 mm
Kalibriranje	A1
Preklop odčitavanja	mm / cole

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300
DAkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300

## Pribor

Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032