

**Sveder za beton iz karbidne trdine „CYL-3“, Ø svedra: 6,5mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 786005 6,5 |
| GTIN | 3165140186735 |
| Razred artikla | 76K |

Opis**Izvedba:**

Sveder je opremljen z zelo trdimi ploščicami, ki so prilotane pri visoki temperaturi. Asimetrična oblika utora za dobro odvajanje izvrtanega materiala.

Udarni in vrtni sveder z močno rezalno ploščico iz karbidne kovine.

Uporaba:

Predvsem za **vrtnje lukenj za zidne vložke z udarnimi vrtniki** v beton, opeko, naravni in umetni kamen.

Tudi za vrtnje v trdi in mehki les, umetne mase, akril in keramiko. S korekcijo rezil tudi za vrtnje kaljenega jekla.

Držalo: Cilindrično držalo

Dolžina spirale: 60 mm

celotna dolžina: 100 mm

Ø držala: 6,5 mm

Tehnični opis

| | |
|------------------|-----------------|
| Dolžina spirale | 60 mm |
| Število rezil Z | 2 |
| Ø svedra | 6,5 mm |
| Ø držala | 6,5 mm |
| celotna dolžina | 100 mm |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Standard | ISO 5468 |
| Standard | DIN 8039 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje |
| Držalo | Cilindrično držalo |
| Vrsta izdelka | Sveder za kamen |