

**Udarni sveder iz karbidne trdine „5“ SDS-plus, Ø×celotna dolžina: 12X165mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 789005 12X165 |
| GTIN | 3165140027892 |
| Razred artikla | 76K |

Opis**Izvedba:**

Aktivna centrirna konica za aktivno rezanje betona. Kakovostna konica iz karbidne trdine in izredno močno lotanje zagotavljata dolgo življenjsko dobo tudi v armirani beton.

Uporaba:

Za vrtanje betona, naravnega kamna in zidov.

Napotek:

Pri uporabi zelo dolgih svedrov (> 500 mm) je treba predhodno izvrtati izvrtino s kratkim svedrom istega premera (preprečevanje loma).

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Število rezil Z | 2 |
| Ø | 12 mm |
| Dolžina spirale | 100 mm |
| celotna dolžina | 165 mm |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje |
| Držalo | SDS Plus |
| Vrsta izdelka | Sveder za kamen |