

**Udarni sveder iz karbidne trdine „5“ SDS-plus, Ø×celotna dolžina: 13X165mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	789005 13X165
GTIN	3165140027915
Razred artikla	76K

**Opis****Izvedba:**

Aktivna centrirna konica za aktivno rezanje betona. Kakovostna konica iz karbidne trdine in izredno močno lotanje zagotavljata dolgo življenjsko dobo tudi v armirani beton.

**Uporaba:**

Za vrtanje betona, naravnega kamna in zidov.

**Napotek:**

Pri uporabi zelo dolgih svedrov (> 500 mm) je treba predhodno izvrtati izvrtino s kratkim svedrom istega premera (preprečevanje loma).

**Tehnični opis**

Ø	13 mm
Število rezil Z	2
celotna dolžina	165 mm
Dolžina spirale	100 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	Udarno vrtanje
Držalo	SDS Plus
Vrsta izdelka	Sveder za kamen