

**Udarni sveder iz karbidne trdine „5“ SDS-plus, Ø×celotna dolžina: 16X315mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	789005 16X315
GTIN	3165140047623
Razred artikla	76K

Opis**Izvedba:**

Aktivna centrirna konica za aktivno rezanje betona. Kakovostna konica iz karbidne trdine in izredno močno lotanje zagotavljata dolgo življenjsko dobo tudi v armirani beton.

Uporaba:

Za vrtanje betona, naravnega kamna in zidov.

Napotek:

Pri uporabi zelo dolgih svedrov (> 500 mm) je treba predhodno izvrtati izvrtino s kratkim svedrom istega premera (preprečevanje loma).

Tehnični opis

celotna dolžina	315 mm
Število rezil Z	2
Ø	16 mm
Dolžina spirale	250 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	Udarno vrtanje
Držalo	SDS Plus
Vrsta izdelka	Sveder za kamen