

**Udarni sveder iz karbidne trdine „5“ SDS-plus, Ø×celotna dolžina: 16X615mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 789005 16X615 |
| GTIN                  | 3165140028059 |
| Razred artikla        | 76K           |

**Opis****Izvedba:**

Aktivna centrirna konica za aktivno rezanje betona. Kakovostna konica iz karbidne trdine in izredno močno lotanje zagotavljata dolgo življenjsko dobo tudi v armirani beton.

**Uporaba:**

Za vrtanje betona, naravnega kamna in zidov.

**Napotek:**

Pri uporabi zelo dolgih svedrov (> 500 mm) je treba predhodno izvrtati izvrtino s kratkim svedrom istega premera (preprečevanje loma).

**Tehnični opis**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| celotna dolžina                     | 615 mm          |
| Dolžina spirale                     | 550 mm          |
| Število rezil Z                     | 2               |
| Ø                                   | 16 mm           |
| Rezalni material                    | Karbidna trdina |
| Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje  |
| Držalo                              | SDS Plus        |
| Vrsta izdelka                       | Sveder za kamen |