

Garant**RC.X 1003, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260640 HB7010-1
GTIN	4045197801838
Razred artikla	21G

Opis

RC.X 1003 HB7010-1 Lomilec odrezkov: SM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 440 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7010-1
Lomilec odrezkov	SM

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	RCMX 1003
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje