

Garant**RC.X 1204, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260650 HB7010-1
GTIN	4045197801852
Razred artikla	21G

Opis

RC.X 1204 HB7010-1 Lomilec odrezkov: SM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 440 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Zvrst	HB7010-1
Lomilec odrezkov	SM
Rezalni pogoji	neprekinjen

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	RCMX 1204
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje