

HOLEX**Pahljačasti brus (A), Zrnatost 240, Ø glave × širina glave: 3/30X5mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 554500 3/30X5 |
| GTIN | 4045197803474 |
| Razred artikla | 52E |

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.
Brusne lamele z zrn iz **običajnega korunda (A)**.

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Širina glave | 5 mm |
| Zrnatost | 240 |
| Maksimalno število vrtljajev | 18000 min ⁻¹ |
| Ø glave | 30 mm |
| Ø držala | 3 mm |
| Priporočeno število vrtljajev | 16000 min ⁻¹ |
| Brusno sredstvo | Brusna zrna iz korunda (A) |
| Kratica za brusno sredstvo | A |
| Značilnost blagovnega imena | Zrnatost 240 |

Vrsta izdelka

Pahljačasti brus

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | pogojno primerno | | |
| GG(G) | pogojno primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| suho | primerno | | |