



Stopničaste čeljusti za prijemalne nastavke pomična, za tip: 125



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361347 125
GTIN	4250364402729
Razred artikla	34A

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje surovcev in cevni delov (s prijemalnimi nastavki za privijačenje).

Primerno za:

Titan 2 art. 361302.

Napotek:

Vpenjanje cevni delov le pri vzporednih obdelovancih. Prijemalni nastavki art. 361238–361250.

Tehnični opis

Dolžina l_1	40 mm
ustreza barvni kodi	Titan2/TitanSense
ustreza barvni kodi	Titan
ustreza barvni kodi	LCV125G
Širina čeljusti b	124,4 mm
Višina čeljusti h	39,5 mm
Dolžina čeljusti l	70 mm
Višina h_1	20 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža

