



Naprava za nakrčevanje ISG-1000



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	354400
GTIN	2050001790606
Razred artikla	35B

Opis

Izvedba:

Preprosta uporaba. Majhna, lahka in prenosna naprava za nakrčevanje. Največja dolžina orodij za nakrčevanje je 290 mm. Območje nakrčevanja \varnothing 3–16 mm.

Obseg dobave:

1 zamenljiva plošča 6 – 16 mm in 1 par zaščitnih rokavic.

Dodatni pribor:

Zamenljive plošče art. 354440, osnovno držalo art. 354225–354227.

Tehnični opis

Globina	390 mm
Širina	310 mm
Moč	6,5 kW
Priključek	3 x 400 V/16 A
Višina	640 mm
Napajanje	Omrežno napajanje

Vrsta izdelka	Naprava za nakrčevanje
---------------	------------------------

Pribor

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje HSK za konusno HSK-držalo 50	354226 50
---	-----------

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje PSC za konusno PSC-držalo 40	354227 40
---	-----------

Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami, parTempDex 710 Velikost rokavic 11	094630 11
---	-----------

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje SK za konusno SK-držalo 50	354225 50
---	-----------

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje HSK za konusno HSK-držalo 40	354226 40
---	-----------

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje PSC za konusno PSC-držalo 30	354227 30
---	-----------

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje HSK za konusno HSK-držalo 32	354226 32
---	-----------

Zamenljiva plošča za ISG-1000 za Ø vpenjanja 3-6 mm	354440 3-6
---	------------

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje PSC za konusno PSC-držalo 50	354227 50
---	-----------

Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami, parTempDex 710 Velikost rokavic 9	094630 9
--	----------

Zamenljiva plošča za ISG-1000 za Ø vpenjanja 6-16 mm	354440 6-16
--	-------------

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje HSK za konusno HSK-držalo 63	354226 63
---	-----------

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje PSC za konusno PSC-držalo 63	354227 63
---	-----------

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje HSK za konusno HSK-držalo 80	354226 80
---	-----------

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje SK za konusno SK-držalo 30	354225 30
---	-----------

	354226 100
--	------------

Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza HSK za konusno
HSK-držalo 100

Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-
držalo 40

354225 40