

Garant**Nosilec rezil Medium-Plus za plano zarezovanje, desni, Ø območja zarez D1/
D2: 90/130mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274050 90/130
GTIN	4062406204402
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Za rezalne plošče art. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274002 ali alternativno z adapterjem art. 274001 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarez/ D_2 = maksimalni Ø za 1. zarez.

Tehnični opis

minimalni Ø 1. zarez D_2	130 mm
minimalni Ø 1. zarez D_1	90 mm
maksimalna globina rezanja t_{maks}	25 mm
Vrsta uporabe	desni
Sistemski ključ	da
Širina zarez w	5 mm

Širina zareze w	6 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila