

Garant**Nosilec rezil Medium-Plus za plano zarezovanje, levi, Ø območja zareze D1/
D2: 122/180mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 274042 122/180 |
| GTIN | 4062406204532 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Izvedba:**

Za rezalne plošče art. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274002 ali alternativno z adapterjem art. 274001 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo/ D_2 = maksimalni Ø za 1. zarezo.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|--------|
| minimalni Ø 1. zareze D_2 | 180 mm |
| minimalni Ø 1. zareze D_1 | 122 mm |
| maksimalna globina rezanja t_{maks} | 30 mm |
| Vrsta uporabe | levi |
| Sistemski ključ | da |
| Širina zareze w | 4 mm |

Vrsta izdelka

Nosilec rezila