

**Garant****Nosilec rezil Heavy-Duty-Plus za plano zarezovanje, levi, Ø območja zareze D1/D2: 234/350mm****Podatki za naročanje**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 274086 234/350 |
| GTIN                  | 4062406204747  |
| Razred artikla        | 21U            |

**Opis****Izvedba:**

Za rezalne plošče art. 275021 – 275048.

**Uporaba:**

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274006.

**Pazi:**

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

**Napotek:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. zarezo /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. Zareza.

$D_2$  = 999 v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

**Tehnični opis**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| maksimalna globina rezanja $t_{maks}$ | 100 mm         |
| minimalni Ø 1. zareze $D_2$           | 350 mm         |
| minimalni Ø 1. zareze $D_1$           | 234 mm         |
| Vrsta uporabe                         | levi           |
| Sistemski ključ                       | da             |
| Širina zareze $w$                     | 8 mm           |
| Vrsta izdelka                         | Nosilec rezila |

