

**Pnevmatski premi brusilnik, vpenjalna stročnica Ø 6 mm, Tip: 3550-180ES****Podatki za naročanje**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Številka za naročanje | 079453 3550-180ES |
| GTIN                  | 015451785284      |
| Razred artikla        | 03R               |

**Opis****Izvedba:**

Pnevmatski premi brusilnik z izhodno močjo 1050 W in maksimalnim številom vrtljajev **18.000 vrt./min.**

**Ø vpenjalne stročnice 6 mm.** Dolga izvedba z ozkim vratom.

**Tehnični opis**

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Maksimalno število vrtljajev       | 18000 min <sup>-1</sup> |
| Največja poraba stisnjenega zraka  | 1560 l/min              |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Izhodna moč                        | 1050 W                  |
| Masa                               | 1,4 kg                  |
| Dolžina                            | 365 mm                  |
| Delovni hrup                       | 81 dB(A)                |
| Priključek za stisnjeni zrak       | 1/4 col                 |
| Priključni navoj                   | NPT                     |
| Vrsta izdelka                      | Premi brusilniki        |

