



Namizni gravirni sistem mini 120/100 Station Touch, Tip: STATION



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085756 STATION
GTIN	
Razred artikla	04F

Opis

Izvedba:

Namizni gravirni sistem s:

- **kapacitivnim zaslonom na dotik,**
- **nagibno ročico za hitro menjavo komponente,**
- **elektromagnetnim pogonom,**
- **vklopno LED-osvetlitvijo območja označevanja,**
- **elektronskim kablom, speljanim v vlečno verigo,**
- **laserskim kazalcem za simulacijo postopka označevanja,**
- **30 nastavljivimi jakostmi udarjanja,**
- **integrirano programsko opremo.**

Tehnični opis

Maksimalna globina graviranja	5 mm
Višina pisave	1 - 99,9 mm
Oznaka proizvajalca	mini 120/100 STATION
Vmesnik	Vmesnik Digimatic

Vmesnik	Ethernet
Maksimalna višina gravirnega polja	100 mm
Maksimalna širina gravirnega polja	120 mm
Črkovni znaki	0-9
Črkovni znaki	Aa-Zz
Črkovni znaki	Stavčna ločila
Vrsta pisave	Pisava Mittelschrift
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	230 V
Vrsta izdelka	Iglični gravirni stroj

Pribor

Magnetna pločevina za FlyMarker® mini Tip 120/45	085758 120/45
Udarni magnet z večjo udarno silo Tip 120/45	085779 120/45
Stebrno stojalo za stacionarno uporabo. Tip MINI	085783 MINI
Izdelava logotipov iz datoteke Tip LOGO	085785 LOGO
Gravirna igla za FlyMarker® Kot gravirne igle 110 stopinj	085790 110
Gravirna igla za FlyMarker® Kot gravirne igle 60 stopinj	085790 60
Gravirna igla za FlyMarker® Kot gravirne igle 90 stopinj	085790 90