

Mitutoyo**Mikrometer 3-delna, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420501 0-25
GTIN	4067263132974
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:****Fino lepene merilne površine iz karbidne trdine.**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Utrditev z ročico.

S fino ragljo in izolirano zaščito za roke. Merilni boben nesvetleče kromiran.

S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

Obseg dobave:

3 x mikrometer art. 420500 vel. 0–25.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,01 mm
Merilno območje	0 - 25 mm
Kalibriranje	B1
Ø vretena	6,35 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Korak vretena	1/50 mm
Točnost	2 µm
Izvedba merilne površine	s karbidno trdino
Ø merilnega bobna	18 mm
Standard	DIN 863

Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

Kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 3X25 mm	022000 3X25
DAkS-kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 3X25 mm	022010 3X25

Pribor

Mikrometer Merilno območje 0-25 mm	420500 0-25
------------------------------------	-------------