



## Vodotesni kovček „Explorer“ z vložkom za dno in tablam za orodje, Tip: 5221PTS



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	692928 5221PTS
GTIN	8024482184326
Razred artikla	64A

### Opis

#### Izvedba:

Izjemno čvrst kovček iz umetne mase, zelo odporne proti udarcem. Zaklepanje z obešanko art. 085830–085875. Debele stene zagotavljajo veliko trdnost. Tlačno tesen in kemijsko odporen. Temperaturna obstojnost od –33 °C do 90 °C.

**Notranja oprema:** 1× vložek za dno z razdelbo, 1× tabla za orodje z vtičnimi žepi na obeh straneh in elastičnimi zankami na eni strani, 1× tabla za dno z vtičnimi žepi in elastičnimi zankami na eni strani, 1× predelek za dokumente v pokrovu.

#### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Uporaba:

Za zaščito, pakiranje in transport občutljivih delov in naprav.

#### Napotek:

Številne druge velikosti kovčkov, variante opremljenosti in pribor po ponudbi.

### Tehnični opis

Število stranskih ročajev	2
Število koles	2
Zunanja širina	350 mm
Notranja višina	205 mm
Število čepov	2
Zunanja dolžina	550 mm
Masa	6,8 kg
Notranja dolžina	520 mm
Zunanja višina	220 mm
Notranja širina	285 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Način shranjevanja orodja	Žepi
Značilnosti kovčka	primerno za letalski transport
Značilnosti kovčka	odporno proti udarcem
Značilnosti kovčka	nakladalni
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje