

## Impregniran varnostni leseni tekač brez posnetih robov in brez naletnega profila, širina 80 cm, Dolžina tekača: 200cm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964860 200
GTIN	4047482136243
Razred artikla	96C

### Opis

#### Izvedba:

Varnostni leseni tekači iz čvrstih narebrenih bukovih letev. Povezava letev iz vrvi iz plemenitega jekla, debelina 3 mm. Zapiralo in zaščitne kapice iz medenine. Elastična guma iz NBR preprečuje drsenje lesenega tekača in zagotavlja visoko udobnost pri hoji. Zaradi impregnacije poseben primerno za uporabo pri oljnih in hladilnih mazalnih sredstvih. Čiščenje: Navijte leseno rešetko.

**Višina:** pribl. 35 mm

**Teža:** pribl. 13 kg/m<sup>2</sup>

**Standard:** Preverjeno glede blaženja drsenja (R11) in izpodrivnega prostora (V10) s strani IFA (Inštitut za zdravje in varnost pri delu nemške zavarovalnice za obvezno nezgodno zavarovanje).

### Tehnični opis

Dolžina tekača	200 cm
Masa	24,5 kg
Oznaka proizvajalca	Leseni tekači
Značilnost blagovnega imena	širina 80 cm
Širina tekača	80 cm
Vrsta izdelka	Leseni tekači

