

Impregniran varnostni leseni tekač s posnetim robom po vzdolžni strani tekača in z naletnim profilom po obeh širinah tekača, širina 80 cm, Dolžina tekača: 150cm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964862 150
GTIN	4047482136281
Razred artikla	96C

Opis

Izvedba:

Varnostni leseni tekači iz čvrstih narebrenih bukovih letev. Povezava letev iz vrvi iz plemenitega jekla, debelina 3 mm. Zapiralo in zaščitne kapice iz medenine. Elastična guma iz NBR preprečuje drsenje lesenega tekača in zagotavlja visoko udobnost pri hoji. Zaradi impregnacije poseben primerno za uporabo pri oljnih in hladilnih mazalnih sredstvih. Čiščenje: Navijte leseno rešetko.

Višina: pribl. 35 mm

Teža: pribl. 13 kg/m²

Standard: Preverjeno glede blaženja drsenja (R11) in izpodrivnega prostora (V10) s strani IFA (Inštitut za zdravje in varnost pri delu nemške zavarovalnice za obvezno nezgodno zavarovanje).

Naletni profil:

dodatno posneti rob po obeh **širinah tekača**.

Posneti rob:

dodatno posneti rob po **vzdolžnih straneh** tekača pod kotom 45°.

Tehnični opis

Masa	18,5 kg
Dolžina tekača	150 cm
Oznaka proizvajalca	Leseni tekači
Značilnost blagovnega imena	širina 80 cm
Širina tekača	80 cm

Vrsta izdelka

Leseni tekači