

Impregniran varnostni leseni tekač brez posnetih robov in brez naletnega profila, širina 100 cm, Dolžina tekača: 150cm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964863 150
GTIN	4047482136267
Razred artikla	96C

Opis

Izvedba:

Varnostni leseni tekači iz čvrstih narebrenih bukovih letev. Povezava letev iz vrvi iz plemenitega jekla, debelina 3 mm. Zapiralo in zaščitne kapice iz medenine. Elastična guma iz NBR preprečuje drsenje lesenega tekača in zagotavlja visoko udobnost pri hoji. Zaradi impregnacije poseben primerno za uporabo pri oljnih in hladilnih mazalnih sredstvih. Čiščenje: Navijte leseno rešetko.

Višina: pribl. 35 mm

Teža: pribl. 13 kg/m²

Standard: Preverjeno glede blaženja drsenja (R11) in izpodrivnega prostora (V10) s strani IFA (Inštitut za zdravje in varnost pri delu nemške zavarovalnice za obvezno nezgodno zavarovanje).

Tehnični opis

Dolžina tekača	150 cm
Masa	22,5 kg
Oznaka proizvajalca	Leseni tekači
Značilnost blagovnega imena	širina 100 cm
Širina tekača	100 cm
Vrsta izdelka	Leseni tekači

