

Garant**Dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 4X5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	610600 4X5
GTIN	4062406219642
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Krom-vanadijevo jeklo, mat kromirano, površina se ne lušči.

Tehnični opis

maksimalna višina zeva h	3 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna širina zeva b1	13 mm
Maksimalna širina zeva b2	14 mm
Dolžina ključa L	100 mm
Zev ključa ₁	4 mm
Zev ključa ₂	5 mm
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318
Položaj zeva 1	15 stopinj

Položaj zeva 2	15 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
brez iskrenja	ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ