

**Garant****Viličasto obročni ključ, Zev ključa: 11 mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 613600 11     |
| GTIN                  | 4062406220037 |
| Razred artikla        | 61A           |

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročna stran s profilom **HT-Drive**.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

**Napotek:**

**HT-Drive** – zelo natančno prilegajoči se profil.

**Prednost:**

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

**Tehnični opis**

|   |            |
|---|------------|
| Mere zeva ključa                              | metrični   |
| maksimalna višina zeva $h_1$                  | 5,5 mm     |
| Zev ključa                                    | 11 mm      |
| Dolžina ključa L                              | 135 mm     |
| maksimalna višina obroča $h_{2 \text{ maks}}$ | 10 mm      |
| Standard                                      | DIN 3113 A |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Standard          | ISO 3318             |
| Standard          | ISO 7738             |
| Postopek izdelave | kovani v utopu       |
| Material          | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina          | mat kromirani        |
| Vrsta izdelka     | Vijačni ključ        |