

**Garant****Viličasto obročni ključ, Zev ključa: 5,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613600 5,5
GTIN	4062406219581
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročna stran s profilom **HT-Drive**.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

**Napotek:**

**HT-Drive** – zelo natančno prilegajoči se profil.

**Prednost:**

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

**Tehnični opis**

Dolžina ključa L	100 mm
maksimalna višina zeva h1	4 mm
Mere zeva ključa	metrični
Zev ključa	5,5 mm
maksimalna višina obroča h <sub>2 maks</sub>	6 mm
Standard	DIN 3113 A

Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ