

**HOLEX****Držalo za rezalno čeljust, za Ø rezalnih čeljusti × višina: 38X10mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 149310 38X10  |
| GTIN                  | 4062406219789 |
| Razred artikla        | 12L           |

**Opis****Izvedba:**

Snemljivi jekleni ročaji. Navojna čeljust je vpeta s 5 vpenjalnimi vijaki. **Do vel. 65x25** iz cinkove tlačne litine, **od vel. 75x20** iz jekla.

**Uporaba:**

Za direktno vpetje sklenjene ali prerezane navojne čeljusti po EN 22568.

**Tehnični opis**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| za Ø rezalnih čeljusti      | 38 mm                     |
| Celotna dolžina             | 310 mm                    |
| Višina                      | 10 mm                     |
| Število pritrdilnih vijakov | 5                         |
| Standard                    | EN 22568                  |
| Vrsta izdelka               | Držalo za rezalno čeljust |