

**HOLEX****Držalo za rezalno čeljust, za Ø rezalnih čeljusti × višina: 45X18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	149310 45X18
GTIN	4062406219826
Razred artikla	12L

**Opis****Izvedba:**

Snemljivi jekleni ročaji. Navojna čeljust je vpeta s 5 vpenjalnimi vijaki. **Do vel. 65x25** iz cinkove tlačne litine, **od vel. 75x20** iz jekla.

**Uporaba:**

Za direktno vpetje sklenjene ali prerezane navojne čeljusti po EN 22568.

**Tehnični opis**

za Ø rezalnih čeljusti	45 mm
Višina	18 mm
Celotna dolžina	440 mm
Število pritrdilnih vijakov	5
Standard	EN 22568
Vrsta izdelka	Držalo za rezalno čeljust