

**HOLEX****Držalo za rezalno čeljust, za Ø rezalnih čeljusti × višina: 75X30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	149310 75X30
GTIN	4062406219895
Razred artikla	12L

**Opis****Izvedba:**

Snemljivi jekleni ročaji. Navojna čeljust je vpeta s 5 vpenjalnimi vijaki. **Do vel. 65x25** iz cinkove tlačne litine, **od vel. 75x20** iz jekla.

**Uporaba:**

Za direktno vpetje sklenjene ali prerezane navojne čeljusti po EN 22568.

**Tehnični opis**

Višina	30 mm
Celotna dolžina	700 mm
za Ø rezalnih čeljusti	75 mm
Število pritrdilnih vijakov	5
Standard	EN 22568
Vrsta izdelka	Držalo za rezalno čeljust