

Garant**Dvostranski viličasti ključ, Zev ključa: 10X11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	610600 10X11
GTIN	4062406220204
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Krom-vanadijevo jeklo, mat kromirano, površina se ne lušči.

Tehnični opis

Dolžina ključa L	155 mm
Mere zeva ključa	metrični
Zev ključa ₁	10 mm
maksimalna širina zeva b1	24 mm
Zev ključa ₂	11 mm
Maksimalna širina zeva b2	27 mm
maksimalna višina zeva h	5 mm
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318
Položaj zeva 1	15 stopinj

Položaj zeva 2	15 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
brez iskrenja	ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ