

Garant**Viličasto obročni ključ, Zev ključa: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613600 20
GTIN	4062406220549
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročna stran s profilom **HT-Drive**.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Napotek:

HT-Drive – zelo natančno prilegajoči se profil.

Prednost:

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Tehnični opis

maksimalna višina obroča $h_{2\text{ maks}}$	14 mm
Dolžina ključa L	230 mm
Mere zeva ključa	metrični
Zev ključa	20 mm
maksimalna višina zeva h1	9 mm
Standard	DIN 3113 A

Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ