

Garant**Dvostranski viličasti ključ, Zev ključa: 12X13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	610600 12X13
GTIN	4062406220228
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Krom-vanadijevo jeklo, mat kromirano, površina se ne lušči.

Tehnični opis

Maksimalna širina zeva b2	31 mm
Zev ključa ₁	12 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna širina zeva b1	29 mm
maksimalna višina zeva h	6 mm
Zev ključa ₂	13 mm
Dolžina ključa L	170 mm
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318
Položaj zeva 1	15 stopinj

Položaj zeva 2	15 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
brez iskrenja	ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ