

Garant**Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 12X13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615600 12X13
GTIN	4062406220884
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročne strani s profilom **HT-Drive**.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Napotek:

HT-Drive – zelo natančno prilegajoči se profil.

Prednost

- Ključ prime vijak na bokih.
- Vogali vijakov se ne poškodujejo.
- Daljša življenjska doba vijaka.
- Večja naležna površina med vijakom in orodjem.
- Zanesljiv prijem in višji prenos sile.

Tehnični opis

Mere zeva ključa	metrični
Dolžina ključa L	220 mm
maksimalni Ø obroča D ₁ maks	20 mm
maksimalni Ø obroča D ₂ maks	21 mm
Zev ključa z ₂	13 mm

Zev ključa ₁	12 mm
Položaj obroča	75 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Obroč globoko zaviti	da
odprti obroč	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ