

**Garant****Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 30X32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615600 30X32
GTIN	4062406221089
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročne strani s profilom **HT-Drive**.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

**Napotek:**

**HT-Drive** – zelo natančno prilegajoči se profil.

**Prednost**

- **Ključ prime vijak na bokih.**
- **Vogali vijakov se ne poškodujejo.**
- **Daljša življenjska doba vijaka.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem.**
- **Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

**Tehnični opis**

Dolžina ključa L	365 mm
maksimalni Ø obroča D <sub>2</sub> maks	48 mm
Zev ključa <sub>2</sub>	32 mm
maksimalni Ø obroča D <sub>1</sub> maks	44 mm
Zev ključa <sub>1</sub>	30 mm

Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	75 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	mat kromirani
Obroč globoko zavit	da
odprti obroč	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ